

Garant**Rezalni vložek, Ø: 3,9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237621 3,9
GTIN	4045197681478
Razred artikla	29W

Opis**Uporaba:**

Za mikro glave za izstruženje. **Držalo Ø 4 mm** za neposredno vpenjanje v glavo art. 237490 in 237493.

Tehnični opis

Območje Ø vretena	3,9 - 7,1 mm
Dolžina L	15,2 mm
Ø držala	4 mm
Ø	3,9 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	240 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P

Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	150 m/min	K
CuZn	primerno	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	100 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		