

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260606 25/10  |
| GTIN                  | 4045197655370 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Velikost ploščice                       | 10 mm                       |
| Velikost držala                         | 25 mm                       |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | RC.X 1003                   |
| Vijak za podložno ploščico              | 269013 2                    |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2                    |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>        | 32 mm                       |
| ISO-oznaka držala                       | SRGCR/L 2525M10             |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>            | 21 mm                       |
| Podložna ploščica                       | 269005 11                   |
| Celotna dolžina L                       | 150 mm                      |
| Standard                                | Tovarniški standard         |
| Vrsta uporabe                           | desno                       |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                          |
| Nastavitveni kot κ                      | 30 stopinj                  |
| Uporaba                                 | Plano struženje             |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, zunanje |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Vijak za podložno ploščico Tip 2  | 269013 2   |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2                                   | 269028 2   |
| Podložna ploščica Tip 11  | 269005 11  |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8                          | 674248 TX8 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |