



DCMT 11T302 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260504 HBX020
GTIN	4045197670007
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T302 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Posnetje roba rezalnih robov: ...

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje f : 0,06 - 0,36 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,06 - 0,36 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Glavna uporaba	P
Posnetje roba rezalnih robov	...
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna