

Garant**Fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237600 HW32
GTIN	4045197675958
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:****Natančnost primika 0,002 mm v \emptyset z nonijem.****Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

Napotek:Držala za obračalne ploščice art. 237604 1 za povečanje na območje \emptyset od 47,9 do 59,1.**Tehnični opis**

Povezava	HW32
Uporabna dolžina L_1	66 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 1
Območje \emptyset vretena	39,9 - 51,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

