

Rezalec za cevi Jeklo (VA)/baker, za zunanji premer cevi do: 64mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819501 64
GTIN	4039976020909
Razred artikla	84A

Opis**Izvedba:**

Robustna izvedba za velike obremenitve in čvrsto vodilo vretena, 2 oz. 4 vodilni valjčki in precizno uležajenje rezilnega kolesca/vodilnih valjčkov zagotavljajo natančno delo in pravokoten rez.

Uporaba:

Specialno za rezanje cevi iz VA jekel in bakra, do cevi z debelino stene največ 4 mm.

Tehnični opis

Ø rezalnega kolesca	20 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 64 mm