

Zasilni tuš, Tip: 837



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	984161 837
GTIN	4251138218218
Razred artikla	97S

Opis

Izvedba:

Zasilna prha za telo s prho za oči z zbiralno posodo, za talno montažo. Prostostoječe zasilne prhe se uporabljajo, kadar stenska montaža prhe ni mogoča ali ko je treba ustvariti osrednjo točko za prvo pomoč. Z visoko zmogljivo glavo prhe za usmerjen, enakomeren in mehak vodni curek. Izbira volumna pretoka od 50 do 110 litrov na minuto. Samopraznilna, večinoma brez vodnega kamna in vzdrževanja ter zelo robustna in odporna proti koroziji. Kemično odporen poliestrski prašni premaz za uporabo v agresivnih okoljih.

Standard:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Tehnični opis

Pretočni tlak	1,5 - 3 bar
Pretočni tlak	2,5 - 5 bar
Pretok zasilnega tuša	50 l/min
Priključek za BSP dovod/odvod	1,1/4 col

Področje uporabe	za notranje varnostne obroče
Pretok prhe za oči/obraz	14 l/min
Globina	630 mm
Pretočni tlak	21,76 - 43,51 psi
Pretočni tlak	36,26 - 72,52 psi
Višina	2330 mm
Montažna situacija	talna namestitev
Širina	425 mm
Masa	15,4 kg
Vrsta izdelka	Zasilni tuš