

REMS

Verižni cevni primež Aquila WB, Območje vpenjanja za cevi do: 6col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	868651 6
GTIN	4039976127622
Razred artikla	84B

Opis

Izvedba:

Robusten verižni cevni primež za pritrditve na delovno mizo. Za preprosto, varno vpenjanje cevi s posebej nazobljenimi vpenjalnimi čeljustmi z razporeditvijo V-oblike in stabilno vpenjalno verigo s hitrim vpenjanjem.

- **Osnovna plošča s stabilno lito konstrukcijo, ki preprečuje zvijanje, z vgrajenim verižnim cevničnim primežem, nastavkom za cevi in pripravo za ukrivljanje.**
- **Posebej nazobljene in kaljene dvojne vpenjalne čeljusti, z možnostjo hitre menjave, v obliki prizme, za varno vpenjanje cevi.**
- **Vpenjalna veriga s stabilnimi členi verige, preprosto napenjanje zaradi hitrega vpenjanja in vretena s trapeznim navojem.**
- **Pri pritrditvi na delovno mizo – upoštevajte nosilnost delovne mize.**

Uporaba:

Zanesljivo vpenjanje 1/8 – 6-colskih cevi (10 – 165 mm) in polnega materiala.

Napotek:

Nastavljivo stojalo za material art. 919904 in delovne mize od art. 921001 naprej najdete v katalogu delavniškega pohištva.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	10 - 165 mm
Masa	21 kg

Pribor

Stojalo za mater.(stojalo z vrt.valjem) Tip 1	919904 1
Delovna miza, levi del odprt, desno 4 predali,elovna plošča iz bambusa Dolžina plošče 1500 mm	921001 1500