



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: 71040761



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- 2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtnje v kovino, kamen in zid.
- Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta in snemljiva vrtna glava.
- Vklj. s kovinsko vrtno glavo QuickIN (120 Nm) z vpenjalnimi čeljustmi s karbidno trdino za visoko vpenjalno silo.
- Tehnologija FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Vklj. z 1× vrtno glavo QuickIN (120 Nm), 1× zaponko za pas, 1× L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851–073866.

Tehnični opis

Izvedba motorja	Brez ščetk
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	ASB 18 Q AS Select
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Masa	1,5 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	<2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	130 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Največji vrtilni moment v mehko	38 Nm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Udarni vrталni vijačniki