



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 7113246H1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

070205 7113246H1

GTIN

Razred artikla

03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

2-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN.

Popoln za vrtanje in izdelovanje navojev do 10 mm.

- Mehanska nastavitev vrtilnega momenta.
- Kompaktna izvedba.
- Brezkrtačni motor PowerDrive FEIN s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev. Vrtalna glava QuickIN, sponka za pas, držalo za vijačne nastavke, L-BOXX

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	38 Nm
Masa	1,7 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	450 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Oznaka proizvajalca	ABS 18 Q AS
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Tipična uporaba	Strong
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 2-stopenjsko
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18

Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073856 C18
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073858 C18
Li-ionski akumulatorProCore+ Kapaciteta akumulatorja 8 Ah	073860 8
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore+ Kapaciteta akumulatorja 8 Ah	073861 8
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073863 C18
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073867 C18