



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 71132461



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

2-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN.

Popoln za vrtanje in izdelovanje navojev do 10 mm.

- Mehanska nastavitev vrtilnega momenta.
- Kompaktna izvedba.
- Brezkrtačni motor PowerDrive FEIN s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.

Obseg dobave:

Vrtalna glava QuickIN, sponka za pas, držalo za vijačne nastavke, L-BOXX

Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Tipična uporaba	Strong
Oznaka proizvajalca	ABS 18 Q AS Select
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	38 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	1,4 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	450 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2	primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604324

073832 92604324

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja FE18 V

073837 FE18