



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika, Tip: 71161561



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

4-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN MAX. Brezkompromisna zmogljivost za vrtanje in izdelovanje navojev do 13 mm.

- 4-stopenjsko kovinsko gonilo. S hitrostjo do 4000 vrt./min za optimalne rezalne hitrosti v kovino za vsako izvrtino od 1,5 do 80 mm.
- Brezkrtačni, zmogljivi motor FEIN PowerDrive z do 30 % višjim izkoristkom omogoča daljšo življenjsko dobo.

- **Varno in nadzorovano delo zahvaljujoč nadzoru povratnega udarca, zaščiti pred ponovnim zagonom, zaščiti pred preobremenitvijo in izvlečnemu dodatnemu ročaju.**
- **Inovativna funkcija prilagajanja omogoča vijačenje v les z zmanjšano hitrostjo za popolne delovne rezultate.**
- **Intuitivna nadzorna plošča z LED-zatemnitvijo za popolno osvetlitev delovnega območja glede na material.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev. Vrtalna glava QuickIN, sponka za pas, ročaj, držalo za vijačne nastavke, L-BOXX

Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	850 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	60 mm
Oznaka proizvajalca	ASCM 18-4 QM AS Select
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Maksimalni vrtilni moment v trdo	90 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	4000 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Največji vrtilni moment v mehko	45 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	430 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	1,3 kg
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	2000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

Podatkovni list

USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2	primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604324	073832 92604324
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18