



## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 71161461



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

#### 2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Majhen in lahek 4-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN. Popoln za univerzalno vrtanje in vijačenje do 8 mm.

- Popolnoma kovinski menjalnik s 4 prestavami za optimalne rezalne hitrosti za vrtanje v kovino in samorezne vijake do 6 mm.
- Brezkrtačni motor PowerDrive FEIN s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.
- Mehanska nastavitve vrtilnega momenta.

- Celovita zaščita uporabnika z zaščito pred ponovnim zagonom, elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in zavoro.

**Obseg dobave:**

Vrtalna glava QuickIN, sponka za pas, držalo za vijačne nastavke, L-BOXX

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	1400 min <sup>-1</sup>
Masa	1,3 kg
Oznaka proizvajalca	ASCM 18 QSW AS Select
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni vrtilni moment v trdo	40 Nm
Največji vrtilni moment v mehko	30 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	2500 min <sup>-1</sup>
Tipična uporaba	Medij
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	700 min <sup>-1</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2	primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

---

**Pribor**

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604324

073832 92604324

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE18 V

073837 FE18