



## Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: 71151261



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z **motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta**. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko roko vanje zahvaljujoč mehki podlogi.

- **Brezkrtični motor PowerDrive FEIN s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.**
- **Varna povezava udarnega nosu s pogonskim 4-kotnikom s silo in pozitivnim prileganjem.**

#### Obseg dobave:

**Brez akumulatorske baterije in polnilnika**, vključno z L-BOXX. 1× sponka za pas, 1× držalo za vijačne nastavke.

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851–073866.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)

Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Tipična uporaba	Heavy Duty
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	3,1 kg
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M27
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca	ASCD 18-1000 W34 AS
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Število udarcev	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Maksimalni vrtilni moment	1050 Nm
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80