



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: 71151161



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z **motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta**. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko rokovalje zahvaljujoč mehki podlogi.

- **Brezkrtalni motor s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.**
- **1/4-palčno šestkotno vpenjalo orodij za vpenjanje vijačnih nastavkov in nasadnih ključev.**
- **Deset odstotkov večji vrtilni moment v levo za odvijanje močno zategnenih vijakov.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije in polnilnika, vključno z L-BOXX. 1× sponka za pas, 1× držalo za vijačne nastavke.

Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	210 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Napetost akumulatorja	18 V
Profil vpenjala za orodje	HEX
Število vključenih akumulatorjev	0
Masa	1,2 kg
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M18
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Oznaka proizvajalca	ASCD 18-200 W4 AS
Število udarcev	0 - 3000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik