



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: 71151061



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z **motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta**. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko roko vanje zahvaljujoč mehki podlogi.

- **Brezkrtični motor ima 10 % večji vrtilni moment v levo za odvijanje izjemno tesno privitih vijakov.**
- **Zaščita pred dotikom na glavi gonila.**
- **Kompaktna izvedba.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije in polnilnika, vključno z L-BOXX. 1× sponka za pas, 1× držalo za vijačne nastavke.

Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Oznaka proizvajalca	ASCD 18-300 W2 AS

Pakiranje	Sistemeski kovček (L-Boxx)
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni vrtilni moment	290 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M18
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Tipična uporaba	Heavy Duty
Masa	1,2 kg
Število udarcev	0 - 3400 min ⁻¹
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80