



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M18BLDDRC2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477042
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpennjalna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Red li-ionskima akumulatorjema M18, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaponko za pas, HD-kovčkom (sistemskim kovčkom).

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073801–073840.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min ⁻¹
Primerno za material	kovinski

Podatkovni list

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 15 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Oznaka proizvajalca	M18 BLDDRC-202C
Masa	1,5 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	52 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Napajanje	Omrežno napajanje
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Tipična uporaba	Strong
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min^{-1}
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/070210-M18BLDDRC2>