



## Komplet digitalnega merilnika TESA-CAL IP67, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405522 10
GTIN	4067263132752
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

- Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
- Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
- Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
- Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
- Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Garnitura, ki zajema 10x art. 412760 GR.150.

### Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Preklop odčitavanja	mm / cole
Število vključenih baterij	1

Odčitavanje	0,01 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385
Merilno območje	0 - 150 mm
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da
Dolžina konic	40 mm
Kalibriranje	A1
Čas delovanja	12000 uri
Avtomatski izklop	da
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitvev ničelne točke
Z globinskim omejevalnikom	da
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Preklop v pripravljenost	da
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 10X200 mm	021010 10X200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 10X200 mm	021000 10X200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032