

Mitutoyo

Komplet digitalnega merilnika IP67, merilno območje 150 mm, število pomičnih meril: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412629 3
GTIN	4067263132837
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Elektronsko pomično merilo z elektronikom Absolute in velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom. Neobčutljivo na vodo, olje in prah. Majhna poraba energije omogoča 18000 ur neprekinjene uporabe z eno baterijo (vel. 300: 5000 ur). Naprava se pri upravljanju samodejno vklopi, ko je ne uporabljate, pa se po pribl. 20 minutah samodejno izklopi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

3 × pomično merilo art. 412623 vel. 150.

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 357. Garnitura, ki zajema 3× art. 412623 GR.150.

Tehnični opis

Standard	ISO 13385
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Kalibriranje	A1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4

Število vključenih baterij	1
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Avtomatski izklop	da
Dolžina konic	40 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitvev ničelne točke
Merilno območje	0 - 150 mm
Čas delovanja	15000 h
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120