

**Mitutoyo****Komplet digitalnega merilnika s sistemom AOS, merilno območje 150 mm,  
Število pomičnih meril: 3**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412633 3
GTIN	4067263132868
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20.000 ur neprekinjene uporabe), prikaz stanja napoljenosti baterije.**

### Obseg dobave:

**3 × pomično merilo** art. 412632 vel. 150. Garnitura, ki zajema 3× art. 412632 GR.150.

### Dodatni pribor:

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

## Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Napajanje	Baterijsko napajanje
Z globinskim omejevalnikom	da
Višina števil LCD prikazovalnika	9 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Število vključenih baterij	1

Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Čas delovanja	20000 h
Dolžina konic	40 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

## Pribor

Pokrov predala za baterije Tip B	412239 B
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357