

Mahr**Komplet digitalnega merilnika z velikim prikazovalnikom in okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412718 3
GTIN	4067263132882
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s števkami velikosti 11 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepane. Z okroglim merilnikom globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Garnitura, ki zajema 3x art. 412716 GR.150.

Tehnični opis

Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Globinski omejevalnik	$\varnothing 1,6$
Napajanje	Baterijsko napajanje
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,0005 col

Preklop odčitavanja	mm / cole
Standard	ISO 13385
Število vključenih baterij	1
Z globinskim omejevalnikom	da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Odčitavanje	0,01 mm
Višina številc LCD prikazovalnika	11 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Kalibriranje	A1
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------