



Komplet digitalnega merilnika IP67 z okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412735 3
GTIN	4067263132912
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktiven, vodoodporen merilni sistem s funkcijo Reference-Lock. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

3x pomično merilo art. 412731 vel. 150.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Garnitura, ki zajema 3x art. 412731 GR.150.

Tehnični opis

Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,0005 col
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Odčitavanje	0,01 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Preklop odčitavanja	mm / cole
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Število vključenih baterij	1
Standard	ISO 13385
Merilno območje	0 - 150 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------