

## Akumulatorski kotni brusilnik GWS, Tip: 18V-180P



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

**Majhen in lahek 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik 180 mm:**

- Z enako globino rezanja kot velik 230 mm kotni brusilnik, zahvaljujoč 180 mm brusnemu disku in majhni glavi menjalnika, pa je do 35 % lažji.
- Tehnologija BiTurbo brez krtačk za hitro rezanje v široko paleto materialov.
- Zaščitno stikalo, nadzor povratnega udarca, inteligentni zavorni sistem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, rezalnimi ploščami, L-BOXX. Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	GWS 18V-180P
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø plošče	180 mm
Največja globina rezanja	61 mm

Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Sistemeski kovček (L-Boxx)
Masa	2,8 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,1 m/s <sup>2</sup>
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Omrežno napajanje
Posebnosti	Varnostno stikalo
Maksimalno število vrtljajev	6100 min <sup>-1</sup>
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki