



Komplet digitalnega merilnika TWIN-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405521 3
GTIN	4067263132745
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

- Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
- Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
- Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
- Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
- Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Garnitura, ki zajema 3x art. 412785 GR.150.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Tehnični opis

Standard	ISO 13385
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032

Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Preklop v pripravljenost	da
Število vključenih baterij	1
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Avtomatski izklop	da
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Kalibriranje	A1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja	mm / col
Čas delovanja	12.000 h
Dolžina konic	40 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Tip baterij	Gumbasta baterija
Merilno območje	0 - 150 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032