

Garant

**List krožne žage izmenično-izmenično-ploščati zobje s posnetim robom Jeklo,
Ø lista D: 355mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584006 355
GTIN	4067263117773
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje. Z znatno podaljšano življenjsko dobo.

Uporaba:

Za obdelavo **jekla** s čelilnimi in zajeralnimi žagami. Nemoteno rezanje mehkega jekla, profilov, cevi in pločevine. Hitro rezanje skoraj brez zarobkov in brez hlajenja.

Tehnični opis

Ø izvrtine	25,4 mm
Ø lista D	355 mm
Širina reza B	2,4 mm
Število zob	72
Rezalni material	HM

Primerno za material

Jeklo

Vrsta izdelka

List krožne žage