

**Garant**

**List krožne žage izmenično-izmenično-ploščati zobje s posnetim robom Jeklo,  
Ø lista D: 305mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584006 305
GTIN	4067263117766
Razred artikla	51S

**Opis****Izvedba:**

**S karbidno trdino**, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje. Z znatno podaljšano življenjsko dobo.

**Uporaba:**

Za obdelavo **jekla** s čelilnimi in zajeralnimi žagami. Nemoteno rezanje mehkega jekla, profilov, cevi in pločevine. Hitro rezanje skoraj brez zarobkov in brez hlajenja.

**Tehnični opis**

Ø lista D	305 mm
Število zob	60
Primerno za materiale	Jeklo
Ø izvrtine	25,4 mm
Širina reza B	2,2 mm

