

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	15,5 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Velikost ploščice	10 mm
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 1616H10
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Podložna ploščica	269005 11
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 11	269005 11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500