

Garant**Fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237600 HW40
GTIN	4045197675965
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:****Natančnost primika 0,002 mm v Ø z nonijem.****Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 2 za povečanje na območje Ø od 64,9 do 81,1.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	75 mm
Povezava	HW40
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 1
Območje Ø vretena	50,9 - 67,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

