



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 71161461H1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

070205 71161461H1

GTIN

Razred artikla

03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Majhen in lahek 4-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN. Popoln za univerzalno vrtanje in vijačenje do 8 mm.

- Popolnoma kovinski menjalnik s 4 prestavami za optimalne rezalne hitrosti za vrtanje v kovino in samorezne vijake do 6 mm.
- Brezkrtačni motor PowerDrive FEIN s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.
- Mehanska nastavitve vrtilnega momenta.

- **Celovita zaščita uporabnika z zaščito pred ponovnim zagonom, elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in zavoro.**

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev.

Tehnični opis

Masa	1,8 kg
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	1400 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	700 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	2500 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Tipična uporaba	Medij
Oznaka proizvajalca	ASCM 18 QSW AS
Maksimalni vrtilni moment v trdo	40 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Največji vrtilni moment v mehko	30 Nm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 2-stopenjsko
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

