



## Majhen merilnik dolžine Precimar, Tip: SM60-V



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Razred artikla	43A

### Opis

#### Izvedba:

Majhen merilnik dolžine za hitra in natančna merjenja v proizvodnji. Po višini brezstopenjsko nastavljiva odlagalna miza (Ø 60 mm). Zaščita vstavljenega merila z vgrajeno spojko. Merilne površine kaljene. Možnost uporabe z vsemi prikaznimi napravami z vpenjalnim stebлом 8 mm (dobavljivo po ponudbi). Zamenljivi merilni nastavki.

#### Prednost, oglaševalsko besedilo:

Merilna miza za merjenje krajših dolžin Precimar SM 60 je preprosta za upravljanje in omogoča hitro, natančno merjenje obdelovancev.

- **Preprosta postavitve naprave**
- **Možnost postavitve v bližini proizvodne linije zaradi robustne izvedbe**
- **Hitra prilagoditev novim obdelovancem**
- **Prosta izbira merilnih pripomočkov (npr. digitalne merilne ure, merilnega tipala itd.)**
- **Merilne površine s kaljeno tipalno površino**
- **Zaščita vstavljenega merila z vgrajeno spojko**
- **Možnost uporabe različnih merilnih nastavkov**
- **Upravljanje za levičarje in desničarje**
- **Pomična merilna ročica**

#### Obseg dobave:

**Brez** komparatorja ali merilne ure. Vključno s ploščatimi karbidnimi merilnimi nastavki Ø 3,5 mm.

#### Dodatni pribor:

Merilna ura art. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktni merilnik dolžine 434707 vel. 1200; induktivno tipalo 434760 vel. 2004M Drugi merilni nastavki po ponudbi.

### Tehnični opis

Planparalelnost merilnih ploskev	1 $\mu$ m
Merilna sila	5 N
Ø merilne ploskve	6 mm
Merilno območje	25 mm
Masa	9 kg
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem