

Garant**Nož za notranje struženje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237630
GTIN	4045197584212
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Ø držala 16 mm. Z notranjim hlajenjem.

L = maksimalna dolžina izstruženja.**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Dolžina L	30 mm
Dolžina 1	75 mm
Ø območja	9,75 - 15,1 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno