

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Dolžina glave L ₁	17 mm
Velikost ploščice	10 mm
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 2020K10
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Podložna ploščica	269005 11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 11	269005 11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500