



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M18FID3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z **brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta. **1/4-colski šestrobi akumulatorski udarni vijačnik M18 FUEL™ Hex.**

- **Izredno kompakten z dolžino le 113 mm.**
- **DRIVE CONTROL omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.**
- **Izboljšana osvetlitev delovnega mesta s 3 LED-diodami.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z **motorjem POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Tehnični opis

Število udarcev, stopnja 3	0 - 4400 min ⁻¹
Število udarcev, stopnja 1	0 - 1750 min ⁻¹
Masa	1,7 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	M18 FID3
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Tipična uporaba	Strong
Profil vpenjala za orodje	HEX (E 6,3)
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	40 Nm
Število udarcev v 4. stopnji	0 - 4400 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število udarcev, stopnja 2	0 - 3000 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	226 Nm
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik