

Garant**Modularna talna podloga, temno siva melirana, Tip: E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	964460 E
GTIN	4067263118145
Razred artikla	9GM

Opis**Izvedba:**

Modularna industrijska talna podloga za srednje do visoke obremenitve, ki jo je mogoče namestiti v prilagodljiv kompozitni sistem. Ergonomska gumijasta podloga je primerna za suha in mokra premična in stoječa delovna mesta. Podloga ima optimalno usklajeno vrtilišče in zelo dobro odpornost proti zdrsu in ležanju. Zelo enostavna za čiščenje površine z lastnostmi odbijanja svetlobe. Talna podloga, odporna na olje, ima požarni razred Bfl-s1. Zaradi elastičnih lastnosti gumijaste zmesi in posebne geometrije na hrbtni strani deluje podloga še posebej blažilno in aktivirajoče ter ščiti pred nezdravim mrazom. Trpežna podloga, primerna za večizmensko delo. Električno odvodna, površinski upor manjši od $10^7 \Omega$. Podloga je označena z varnostno oznako ESD. Na 2 straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja. 2 nasprotni strani z zobmi sestavljanke/povezavo lastovičjega repa. Osrednji del za polaganje v vrsti.

Standard:

EN 61340-4-1, REACH-konform.

Napotek:

Lahko se polaga na strjene površine, kot so beton/estrih, tla iz sintetične smole, asfalt, ploščice. Podkonstrukcija mora biti ravna, čista in gladka. Gumijaste podloge je mogoče zlahka rezati z nožem.

Tehnični opis

Trdota po Shore A	55
Debelina	16 mm
Material	Nitrilni kavčuk (NBR)

Dolžina	127 cm
natična	da
Razred požarne zaščite	Bfl-s1
Širina	100 cm
Masa	17,5 kg
Dolžina iztega	124 cm
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci	Tla
Značilnosti materiala	odporen proti olju
Značilnosti materiala	težko vnetljivo
Barva	temno siva melirana
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto