

Garant**Precizni svedri za pločevino s spiralnim utorom HSS, TiAlN, Ø rezila DC:
3-14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 118040 3-14 |
| GTIN | 4067263124603 |
| Razred artikla | 11C |

Opis**Izvedba:**

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtnje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

TiAlN prevleka za suho obdelavo, optimalno življensko dobo ter najvišje hitrosti vrtnja. **S spiralnim utorom** za varnejše odstranjevanje odrezkov.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, nž-kovine: 0,1 – 5 mm, umetne mase do 10 mm.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ø držala | 6 mm |
| Celotna dolžina | 58 mm |
| Ø rezila D _c | 3 - 14 mm |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | Tovarniški standard |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |
| Olje | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |