

Garant**Garnitura preciznih svedrov za pločevino s spiralnum utorom HSS, TiAlN, Ø rezila DC: 3-30,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Zaradi ostre konice svedra predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Garnitura s 3 lupilnimi svedri in 1 vrtalno pasto art. 118160, v kaseti.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja.

Jeklena pločevina 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, nž-kovine: 0,1 – 5mm, umetne mase do 10 mm.

Vsebina:

po 1 lupilni sveder za pločevino: Št. 118040 vel. 3–14; 8–20; 16–30,5

Vrtalna pasta: Art. 118160

Tehnični opis

Prevleka	TiAlN
Barvni prstan	brez

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami