

**Garant****Stopenjski svedri HSS, TiAlN, Ø rezila: 6-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118324 6-30
GTIN	4067263124641
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Stopenjski spiralni sveder za optimalno odvajanje odrezkov in visokozmogljivo prevleko za visoko odpornost proti obrabi.

**Uporaba:**

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	100 mm
Višina vrtalne stopnje	4 mm
Ø rezila $D_c$	6 - 30 mm
Korak vrtalne stopnje po	2 mm
Ø držala	10 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjski svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		