

**Rezalna obračalna ploščica za struženje DNGA 150604, CBN (0°), Tip: ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255630 ME
GTIN	4960664507276
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Posnetje roba rezalnih robov	ME
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNGA 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		