

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	21 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 2525M10
Velikost držala	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 11
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Velikost ploščice	10 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 11	269005 11
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500