

Power Station, Moč: 1500W



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 957650 1500 |
| GTIN | 4260302417289 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis

Izvedba:

Mobilni, enostavno prenosljiv napajalnik za delovne mize na kolesih, UNI Lines itd. Različni priključki za naprave kot so prenosniki, zasloni, pametni telefoni, mali porabniki. Možno je celo zagnati avto, če je nivo napoljenosti baterije nad 60 % in je uporabljen ustrezen kabel (ni priložen). Možnost polnjenja prek 230-V omrežne vtičnice in DC/solarnega polnilnega priključka ali prek 12-voltne vtičnice v vozilu. **LiFePO4** (litij-železov fosfat) **litijeva baterija** z neprekinjeno zmogljivostjo 1500 W in največjo močjo 3000 W. Z vgrajenim solarnim regulatorjem polnjenja za solarno polnjenje do 200 Wp pri 10 A. Več kot 4000 ciklov polnjenja je možnih pri 80 % DoD.

Kapaciteta baterije: 1497 Wh

Izhod izmeničnega toka: 2 × 230 V, 50 Hz, čisti sinusni val.

Izhodi enosmernega toka: 4 × USB vhod, 1 × USB-C vhod, 2 × DC izhod, 1 × vgrajena napetostna vtičnica (12 V).

Kapaciteta (AH): 58,5 Ah (25,6 V)

Priključki: EC5 (za kabel JumpStarter)

Primerno za:

GridLine električno nastavljiva delovna miza na kolesih, UNILine Wall in Tower, računalniški pult, INFO Point.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Vrsta akumulatorja | Litij-železov fosfat |
|--------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Največja moč (2 sekundi) | 3000 W |
| Neprekinjena zmogljivost | 1500 W |
| Kapaciteta baterije | 1497 Wh |
| Dolžina | 480 mm |
| Napetost | 230 V |
| Širina | 190 mm |
| Višina | 240 mm |
| Masa | 20 kg |
| Kapaciteta | 58,5 Ah |
| Vrsta izdelka | Akumulator |