

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	27 mm
Podložna ploščica	269005 9
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost držala	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 9	269005 9
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500