

Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 20-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

428761 20-25

GTIN

2050002078017

Razred artikla

46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

Točnost	0,004 mm
Merilno območje	20 - 25 mm
Število vključenih baterij	1
Mera a	0,5 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standardna globina merjenja	66 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Globina merjenja s podaljškom	216 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 21 mm	484030 21
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 23 mm	484030 23