

Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 50-65mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Točnost	0,005 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	50 - 65 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 61 mm	484030 61
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 63 mm	484030 63
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 52 mm	484030 52
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 62 mm	484030 62
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 56 mm	484030 56
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 54 mm	484030 54
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 53 mm	484030 53
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 64 mm	484030 64
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 51 mm	484030 51
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 57 mm	484030 57
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 59 mm	484030 59
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 58 mm	484030 58