

Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 20-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428771 20-50
GTIN	2050002078116
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Digitalni hitri merilniki za notranje merjenje št. 428760 in kontrolni obroči s poročilom UKAS o preizkusu.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Ø nastavitvenega obroča	20/35 mm

Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	20 - 50 mm
Točnost	0,004 mm
Število merilnih glav	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Pribor

Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975