

Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 10-20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428771 10-20
GTIN	5051102251512
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Digitalni hitri merilniki za notranje merjenje št. 428760 in kontrolni obroči s poročilom UKAS o preizkusu.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,004 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število merilnih glav	3
Ø nastavitvenega obroča	12,5/20 mm
Merilno območje	10 - 20 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	1
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498951 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18

