

Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 35-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

Točnost	0,004 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standardna globina merjenja	80 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odčitavanje	0,001 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	35 - 50 mm
Mera a	0,5 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 39 mm	484030 39
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 47 mm	484030 47
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 37 mm	484030 37
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 43 mm	484030 43
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 48 mm	484030 48
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 49 mm	484030 49
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 41 mm	484030 41