

Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 65-80mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Merilno območje	65 - 80 mm
Točnost	0,005 mm
Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standardna globina merjenja	80 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100
DAkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975

Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 72 mm	484030 72
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 71 mm	484030 71
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 68 mm	484030 68
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 79 mm	484030 79
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 73 mm	484030 73
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 69 mm	484030 69
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 66 mm	484030 66
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 78 mm	484030 78
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 67 mm	484030 67
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 76 mm	484030 76
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 77 mm	484030 77
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 74 mm	484030 74