

## Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 50-100mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Digitalni hitri merilniki za notranje merjenje št. 428760 in kontrolni obroči s poročilom UKAS o preizkusu.

### Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	65 / 80 mm
Število merilnih glav	3

Merilno območje	50 - 100 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Točnost	0,005 mm
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Pribor

Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm

484030 90