

**Par delovnih rokavic 6845 // SKIN FLEX 3D, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094533 7
GTIN	4059904206748
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

SKIN FLEX 3D 6845. Zelo visoka zaščita pred vrezi (stopnja zmogljivosti F) z visokim udobjem pri nošenju zahvaljujoč 3D FIT prileganju. Z ojačanim pregibom palca. Primerno za zaslon na dotik. Primerno za delovna mesta ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
Vsebina	1

Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred vrezi