

**Par delovnih rokavic 6345 // SKIN FLEX 3D, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094532 10
GTIN	4059904207059
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

SKIN FLEX 3D 6345. Tehnologija pletenja 18G in prileganje 3D FIT zagotavljata zelo visoko stopnjo spretnosti in popolno prileganje. Z ojačanim pregibom palca. Primerno za zaslon na dotik. Primerno za delovna mesta ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	1

Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja	18G
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Področje uporabe	Preciznost
Barva	črna/siva
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred vrezi