



## Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna, za metrični navoj: M3-20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsta pločevinasta škatla** z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikle.

#### Vsebina:

po 1 garnitura navojnih svedrov, 3-delna art. 130250: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 navojna čeljust art. 140330: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1.1/2; 3

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14; 45 × 18

1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijač art. 664300: Vel. 3×60

1 držalo orodij z ragljo št. 148701: Vel. 85; 110

### Tehnični opis

za metrični navoj	M3 - M20
Širina	256 mm

Dolžina	532 mm
Višina	63 mm
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Pribor

Garnitura ročnih navojnih svedrov M M10	130200 M10
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M12	130200 M12
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M14	130200 M14
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M16	130200 M16
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M18	130200 M18
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M20	130200 M20
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M3	130200 M3
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M5	130200 M5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M6	130200 M6
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M8	130200 M8
Navojne čeljusti 6g M M10	140330 M10
Navojne čeljusti 6g M M12	140330 M12
Navojne čeljusti 6g M M14	140330 M14
Navojne čeljusti 6g M M16	140330 M16
Navojne čeljusti 6g M M18	140330 M18
Navojne čeljusti 6g M M20	140330 M20
Navojne čeljusti 6g M M3	140330 M3
Navojne čeljusti 6g M M4	140330 M4
Navojne čeljusti 6g M M5	140330 M5
Navojne čeljusti 6g M M6	140330 M6
Navojne čeljusti 6g M M8	140330 M8

Prazna pločevinasta škatla, za garnituro orodja za vrezovanje navoja za metrični navoj M3-20	145610 M3-20
Nastavljivo držalo Tip 1.1/2	148410 1.1/2
Nastavljivo držalo Tip 3	148410 3
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 110 mm	148700 110
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 85 mm	148700 85
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X5 mm	149310 20X5
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X14 mm	149310 38X14
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X18 mm	149310 45X18
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W